

# Manômetro MA-15-10-QS-3/16-U

Código da peça: 190935

FESTO

Com indicador com unidade em bar.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de indicação [bar]	0 ... 10 bar
Conforme norma	EN 837-1
Dimensão nominal do manômetro	15
Princípio construtivo	Manômetro de Bourdon sem mecanismo de medição
Tipo de fixação	Montagem na tubulação
Meio operacional	Gases inertes Fluidos neutros
Pressão de trabalho	0 ... 10 bar
Fator de carga alternada	0,66
Classe da precisão de medidas	5
Classe de proteção	IP53
Temperatura do meio	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Observações sobre material	Conforme RoHS
Posição de conexão	lado traseiro central
Conexão pneumática	QS-3/16
Materiais em contato com meio	Latão
Informação sobre material, espigão aparafusado	Latão
Informação sobre material, corpo	Aço
Informação sobre material, visor	PC
Cor do corpo	preto
Peso do produto	10 g
Observação sobre meio operacional e do piloto	Sem oxigênio Sem acetileno