


Válvula de retenção HAM-1/16-QS-5/32-U

Código da peça: 190940

FESTO

Vazão da rosca externa para a conexão rápida QS.
Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.
Esse tipo é adequado para operação com vácuo.
Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|----------------------------------|--|
| Função de válvula | Função de retenção |
| Conexão pneumática 1 | NPT1/16-27 |
| Conexão pneumática 2 | QS-5/32 |
| Tipo de fixação | aparafusável |
| Pressão de trabalho | -1 ... 10 bar |
| Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C |
| Informação sobre material, corpo | Latão |
| Meio operacional | Ar comprimido filtrado, não lubrificado Ar comprimido filtrado, lubrificado |
| Peso do produto | 12 g |