

# ventosa ESV-50-SN

Código da peça: 190994

FESTO

Peça de desgaste, fácil de substituir



## Ficha técnica

| Característica                                  | Valor                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Raio mínimo da peça de trabalho R               | 330 mm                                          |
| Diâmetro da ventosa com conector                | 50 mm                                           |
| Volume da ventosa com conector                  | 2,387 cm <sup>3</sup>                           |
| Posição de conexão                              | em cima                                         |
| Posição de instalação                           | Nos dois lados                                  |
| Formato da ventosa                              | redonda, plana                                  |
| Pressão de operação Mpa                         | -95 ... 0 kPa                                   |
| Pressão de trabalho                             | -0,95 ... 0 bar                                 |
| Pressão operacional                             | -13,775 ... 0 psi                               |
| Pressão de operação nominal                     | -70 kPa                                         |
| Pressão nominal operacional                     | -0,7 bar                                        |
| Pressão de operação nominal (psi)               | -10,15 psi                                      |
| Meio operacional                                | Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:...] |
| Conformidade LABS                               | VDMA24364-A1-L                                  |
| Apropriado para indústria de alimentos          | Vide informações sobre materiais complementares |
| Temperatura ambiente                            | -10 ... 70 °C                                   |
| Força de fixação com pressão operacional normal | 105 N                                           |
| Peso do produto                                 | 11,2 g                                          |
| Cor                                             | preto                                           |
| Dureza Shore                                    | 60 +/- 5                                        |
| Observações sobre material                      | Conforme RoHS                                   |
| Material da ventosa                             | NBR                                             |