

ventosa ESV-50-SNA

Código da peça: 190998

FESTO

Peça de desgaste, fácil de substituir



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Raio mínimo da peça de trabalho R | 330 mm |
| Diâmetro da ventosa com conector | 50 mm |
| Volume da ventosa com conector | 2,387 cm ³ |
| Posição de conexão | em cima |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Características especiais | Antiestático |
| Formato da ventosa | redonda, plana |
| Pressão de operação Mpa | -95 ... 0 kPa |
| Pressão de trabalho | -0,95 ... 0 bar |
| Pressão operacional | -13,775 ... 0 psi |
| Pressão de operação nominal | -70 kPa |
| Pressão nominal operacional | -0,7 bar |
| Pressão de operação nominal (psi) | -10,15 psi |
| Resistência da superfície | $\leq 0,000$ MOhm |
| Meio operacional | Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformidade LABS | VDMA24364-A1-L |
| Apropriado para indústria de alimentos | Vide informações sobre materiais complementares |
| Temperatura ambiente | -10 ... 70 °C |
| Força de fixação com pressão operacional normal | 105 N |
| Peso do produto | 11,2 g |
| Cor | ponto preto/branco |
| Dureza Shore | 50 +/- 5 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material da ventosa | BR |