


# ventosa ESV-100-SF

Código da peça: 191010

FESTO

Peça de desgaste, fácil de substituir



## Ficha técnica

Característica	Valor
Raio mínimo da peça de trabalho R	460 mm
Diâmetro da ventosa com conector	100 mm
Volume da ventosa com conector	29,779 cm <sup>3</sup>
Posição de conexão	em cima
Posição de instalação	Nos dois lados
Formato da ventosa	redonda, plana
Pressão de operação Mpa	-95 ... 0 kPa
Pressão de trabalho	-0,95 ... 0 bar
Pressão operacional	-13,775 ... 0 psi
Pressão de operação nominal	-70 kPa
Pressão nominal operacional	-0,7 bar
Pressão de operação nominal (psi)	-10,15 psi
Meio operacional	Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:...]
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Temperatura ambiente	-10 ... 200 °C
Força de fixação com pressão operacional normal	503,6 N
Peso do produto	59 g
Cor	cinza
Dureza Shore	60 +/- 5
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da ventosa	FPM