


# compensador angular ESWA-3

Código da peça: 191205

FESTO

com articulação esférica, ângulo de rotação 15°



## Ficha técnica

Característica	Valor
Compensação angular +/-	15 deg
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Articulação esférica
Alocação para suporte de ventosa	Tamanho 3
Pressão de trabalho	-0,95 ... 4 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso do produto	9 g
Tipo de fixação	com rosca externa
Fixação da ventosa com conector	M4
Conexão pneumática	M4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do corpo	Alumínio Latão niquelado