

unidade de tratamento de ar FRC-1-D-5M-DI-MAXI

Código da peça: 192418

Classic - não usar para novos projetos



Combinação de filtro, válvula reguladora de pressão e lubrificador, filtro de 5 µm, com copo de proteção metálico.

Com dreno manual e manômetro.

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.

Produto será descontinuado. Disponível até 2022. Produto alternativo no Support Portal..

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Maxi
Série	D
Trava do atuador	Manopla com trava
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Dreno	manualmente giratório
Princípio construtivo	Filtro regulador com manômetro Lubrificador proporcional padrão
Volume máximo do condensado	43 cm ³
Grau de filtração	5 µm
Proteção de copo	Copo de proteção metálico
Indicador de pressão	com manômetro
Pressão de trabalho	1 ... 16 bar
Faixa de regulagem de pressão	0,5 ... 12 bar
Histerese de pressão máxima	0,4 bar
Vazão nominal padrão	3.800 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	2.670 g
Tipo de fixação	Montagem na tubulação
Conexão pneumática 1	G1
Conexão pneumática 2	G1
Material do corpo	Injetados de zinco
Material do copo	PC