

micro filtro LFMA-D-MINI-A


Código da peça: 192566

Classic - não usar para novos projetos

sem placas de conexão roscada com pinos roscados FRB. Cartucho filtrante de 0,01 µm, com copo de proteção metálica.

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Série	D
Dimensões	Mini
Princípio construtivo	Filtro de fibra
Grau de filtração	0,01 µm
Dreno	totalmente automático
Pressão de trabalho	2 ... 12 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Classe de pureza do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Gases inertes
Grau de eficiência do filtro	99,9999 %
Proteção de copo	Copo de proteção metálico
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	1,5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Nível residual de óleo	0,01 mg/m ³
Tipo de fixação	Montagem na tubulação com acessórios Opcional:
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Conexão pneumática 1	Sub-base
Conexão pneumática 2	Sub-base
Material do corpo	Injetados de zinco
Material do filtro	Fibra de borossilicato
Material do copo	PC
Observações sobre material	Conforme RoHS