


# conector fêmea MSSD-EB-S-M14

Código da peça: 192745

FESTO

com contatos de furos isolados



## Ficha técnica

Característica	Valor
Frequência da conexão	10
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso central M2,5
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	17 g
Conexão elétrica	de 4 pinos Soquete Diagrama de conexões formato C conforme EN 175301-803
Diâmetro do cabo	4 ... 6 mm
Seção transversal nominal do condutor	0,25 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Classe de proteção	IP67 conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-25 ... 90 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material do corpo	PA
Cor do corpo	preto