

conector fêmea MSSD-C-S-M16

Código da peça: 192748

FESTO

com contatos de furos isolados



Ficha técnica

Característica	Valor
Frequência da conexão	10
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso central M3
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	38 g
Conexão elétrica	de 4 pinos Soquete Diagrama de conexões formato A conforme EN 175301-803
Diâmetro do cabo	5,5 ... 8 mm
Seção transversal nominal do condutor	0,5 ... 1 mm ²
Classe de proteção	IP67 conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-25 ... 90 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material do corpo	PA
Cor do corpo	preto