

# Válvula reguladora de pressão LRMA-1/16-NPT-QS-1/4-U



Código da peça: 192752

FESTO

com manômetro.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.



## Ficha técnica

| Característica                                 | Valor                     |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Função reguladora                              | Pressão inicial constante |
| Conexão pneumática 1                           | NPT1/16-27                |
| Tipo de fixação                                | com furo passante         |
| Pressão de entrada 1                           | 0 ... 10 bar              |
| Temperatura ambiente                           | 0 ... 60 °C               |
| Informação sobre material, corpo               | reforçado com PBT         |
| Meio operacional                               | Ar comprimido filtrado    |
| Posição de instalação                          | Nos dois lados            |
| Peso do produto                                | 51 g                      |
| Informação sobre material, espigão aparafusado | Latão                     |