

Válvula reguladora de pressão diferencial LRLLM-1/16-NPT-QS-1/8-U



Código da peça: 192828

FESTO

Sem manômetro, com rosca externa e conexão rápida QS.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.



Ficha técnica

Característica	Valor
Função reguladora	Pressão diferencial, constante
Conexão pneumática 1	NPT1/16-27
Tipo de fixação	aparafusável
Pressão de entrada 1	0 ... 9 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Informação sobre material, corpo	reforçado com PBT
Meio operacional	Ar comprimido filtrado
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	16 g
Informação sobre material, espigão aparafusado	Latão