



Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

Característica	Valor
Dimensões	32
Curso	10 ... 3.000 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Guia	Guia de esferas recirculante
Princípio construtivo	Guia passiva sem acionamento
Velocidade máxima	3 m/s
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, elementos de guia	Aço
Informação sobre material, corpo	Liga de alumínio anodizado