

Cilindro normalizado DNA-5"- -

Código da peça: 193388

FESTO

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.
Dependendo da configuração, as figuras, os dados das especificações técnicas e os respectivos acessórios talvez não correspondam exatamente a este produto.



Ficha técnica

~ConfIndependentDatasheet

Característica	Valor
Curso	0,5 ... 80 "
Diâmetro do êmbolo	5"
Com base na norma padrão	ANSI/NFPA
Pressão de trabalho	0,6 ... 12 bar
Modo de operação	de dupla ação
Meio operacional	Ar comprimido filtrado
Classe de resistência à corrosão KBK	1
Temperatura ambiente	≥ -20 °C
Informação sobre material, tampão	Liga de alumínio
Informação sobre material, corpo	Liga de alumínio
Informação sobre material, haste	Aço alta liga