


cabo com conector KMV-1-24-10-LED

Código da peça: 193456

FESTO

pré-montado, para solenóides V.



Ficha técnica

Característica	Valor
Indicador do estado de comutação	LED
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso central M3
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	620 g
Conexão elétrica	Soquete Diagrama de conexões formato B conforme EN175301-803
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Proteção contra inversão de polaridade	para todas as conexões elétricas
Conexão de aterramento	disponível
Comprimento do cabo	10 m
Diâmetro do cabo	6 mm
Estrutura do cabo	3x0,75
Classe de proteção	IP67 conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Material da blindagem de cabo	PVC
Material do corpo	PC
Material do contato elétrico	bronze