


cabo de conexão KMYZ-9-24-5-LED-PUR-B

Código da peça: 193689

FESTO

altamente flexível, com redutor de corrente de retenção integrado,
para válvulas compactas CPE10/14-M1BH.



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Funções adicionais	Redutor de corrente de retenção
Indicador da posição de comutação	LED
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Torque	0,25 Nm
Peso do produto	90 g
Conexão elétrica	Conector angular / cabo Formato quadrado / sem conector 2 pólos / 2 fios
Estrutura do cabo	2x0,25
Diâmetro do cabo	3,4 mm
Comprimento do cabo	5 m
Conexão de aterramento	não disponível
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso central M2
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	PA
Informação sobre material, revestimento do cabo	TPE-U(PUR)
Informação sobre material, conectores	bronze