


cabo com conector KMYZ-4-24-0,5-B

Código da peça: 193690

FESTO

para válvulas de acionamento rápido



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso central M2
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	10 g
Conexão elétrica	Soquete angular Cabo design quadrado, MSZC
Faixa de tensão operacional c.c.	3 ... 36 V
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Corrente a 40°C	1 A
Conexão de aterramento	não disponível
Comprimento do cabo	0,5 m
Propriedades do cabo	Padrão
Estrutura do cabo	2x0,35
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Material da blindagem de cabo	PVC
Material do corpo	PA
Material do contato elétrico	bronze