


cabo com conector KMYZ-4-24-2,5-B

Código da peça: 193691

FESTO

para válvulas de acionamento rápido



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Tipo de fixação | na válvula solenóide com parafuso central M2 |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Peso do produto | 32 g |
| Conexão elétrica | Soquete angular Cabo design quadrado, MSZC |
| Faixa de tensão operacional c.c. | 3 ... 36 V |
| Tensão operacional nominal c.c. | 24 V |
| Corrente a 40°C | 1 A |
| Conexão de aterramento | não disponível |
| Comprimento do cabo | 2,5 m |
| Propriedades do cabo | Padrão |
| Estrutura do cabo | 2x0,35 |
| Classe de proteção | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 50 °C |
| Certificação CE (veja Declaração de Conformidade) | conforme EU-RoHS-RL |
| Marca UKCA (ver declaração de conformidade) | conforme regulamentos RoHS do Reino Unido |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 – Resistência à corrosão baixa |
| Material da blindagem de cabo | PVC |
| Material do corpo | PA |
| Material do contato elétrico | bronze |