

Atuador giratório DRQ-40-180-PPVJ-A

Código da peça: 19381

Produto a ser descontinuado

FESTO

Atuador giratório para detecção de posição sem contato direto, com amortecimento de fim de curso ajustável e cremalheira autocompensada.

Produto será descontinuado. Disponível até 2017. Produto alternativo no Support Portal.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Dimensões | 40 |
| Ângulo de amortecimento | 96 deg |
| Faixa de ajuste do ângulo de rotação nos dois lados | -4 /+ 5 deg |
| Ângulo de rotação | 180 deg |
| Amortecimento | Amortecimento pneumático, regulável |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Princípio construtivo | Cremalheira/pinhão |
| Detecção de posição | Para sensor de proximidade |
| Pressão de trabalho | 2,5 ... 10 bar |
| Frequência máxima oscilante a 6 bar | 2,3 Hz |
| Modo de operação | de dupla ação |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:-:-] |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Torque teórico a 6 bar | 9 Nm |
| Momento de inércia admissível | 0,005 kgm ² |
| Peso do produto | 3.220 g |
| Tipo de fixação | com rosca interna |
| Conexão pneumática | G1/4 |
| Informação sobre material, eixo propulsor | Aço cementado |
| Informação sobre material, vedações | TPE-U(PU) |