


Interface CAN SPC200-COM-CAN

Código da peça: 194017

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suporte à configuração | Arquivo EDS |
| Consumo típico de corrente, placa de função | 50 mA |
| Certificação CE (veja Declaração de Conformidade) | conforme Diretriz EU-EMV |
| Peso do produto | 80 g |
| Volume máximo de endereços para saídas | 8 byte |
| Volume máximo de endereços para entradas | 8 byte |
| Área de endereçamento da interface de fieldbus | 0 ... 63 |
| Design da interface de fieldbus | Separação galvânica Layer 1 conforme ISO/DIS 11898 Alta velocidade padrão até 1 Mbit Layer 2 conforme CAN especificação V2.0 Device Net Release 2.0 Código do produto: 9434 Device Type: Comm. Adap. (12d) 125, 250, 500 kBaud |
| Conexão elétrica, interface de fieldbus | Régua de fixação de 5 pinos Conforme CIA DR-303-1 |
| Espaço de instalação | A partir de 3 |