


unidade de indicação e controle SPC200-MMI-1F

Número código: 194018

FESTO

para colocação em operação, programação e diagnóstico.
Produto a ser descontinuado. Disponível até 2007



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Suporte à configuração | Arquivo EDS |
| Indicador | 2x16 caracteres LCD-Display |
| Elementos de controle | 6 teclas Teclado de membrana |
| Tensão operacional nominal c.c. | 24 V |
| Consumo típico de corrente, placa de função | 50 mA |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | conforme Diretriz EU-EMV |
| Classe de proteção | IP65 conforme norma IEC 60529 |
| Temperatura ambiente | -5 ... 50 °C |
| Peso do produto | 225 g |
| Design da interface MMI | RS232C Separação galvânica 9600 - 115200 Baud 8 bits de dados 1 bit de parada even parity Sem comunicação |
| Conexão elétrica, tensão operacional | Régua de fixação de 3 pinos |
| Conexão elétrica MMI-1 | Conector SUB-D 9 pinos |