


interface pneumática

CPX-GP-03-4,0

Código da peça: 195738

FESTO

conecta o terminal de válvulas VIMP/VIFB Midi/Maxi ao terminal modular elétrico CPX.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Interface dos terminais de válvulas | MIDI/MAXI, tipo 03 |
| Diagnóstico | - Subtensão nas válvulas |
| Número máximo de posições de válvula | 26 para válvulas simples solenóide |
| Indicadores LED | - 1 grupo de diagnóstico - Status do canal nas válvulas |
| Parametrização | Função de segurança contra falha por canal Função Force por canal Idle mode por canal Monitoramento módulo |
| Proteção (curto-circuito) | fusível eletrônico interno por saída da válvula |
| Faixa de tensão operacional c.c. | 21,6 ... 26,4 V |
| Consumo interno de corrente na tensão de trabalho | Típ. 15 mA (alimentação da tensão para parte eletrônica) Típ. 30 mA (alimentação da tensão de carga para válvulas) |
| Máx. alimentação de corrente por canal | 0,2 A |
| Máx. corrente total por módulo | 4 A |
| Tensão operacional nominal c.c. | 24 V |
| Isolamento elétrico canal - barramento interno | Sim, para alimentação adicional |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 0 – Sem resistência à corrosão |
| Classe de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente | -5 ... 50 °C |
| Peso do produto | 390 g |
| Conexão elétrica | Fieldbus |
| Informação sobre material, tampão | Aço |
| Informação sobre material, corpo | Injetados de alumínio |