

# Tubo flexível plástico DUO PU-2-DUO-BS

Código da peça: 19581

FESTO

para conexões CN e CK, muito flexíveis e com raio de curvatura pequeno, poliuretano (não indicado para o segmento alimentício).  
A pressão máxima é admitida na temperatura máxima.



## Ficha técnica

| Característica                                | Valor  |
|---|--|
| Diâmetro externo                              | 3,2 mm   |
| Raio de curvatura relevante para a vazão      | 13 mm  |
| Diâmetro interno                              | 2,3 mm   |
| Pressão de trabalho dependente da temperatura | -0,95 ... 10 bar   |
| Meio operacional                              | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Temperatura ambiente                          | -35 ... 60 °C  |
| Autorização                                   | TÜV  |
| Peso do produto por comprimento               | 0,01 kg/m  |
| Cor   | azul/preto   |
| Dureza Shore                                  | D 52 +/-3  |
| Observações sobre material                    | Isento de cobre e PTFE                                   |
| Informação sobre material, tubo flexível      | TPE-U(PU)  |