

base de conexão MHP1-P10-2

Código da peça: 197201

FESTO

Para válvulas semi-alinhadas tipo MHP1-...-HC/TC



Ficha técnica

Característica	Valor
Número máximo de posições de válvula	10
Pressão de trabalho	0 ... 8 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fixação da placa de conexão	com furo passante
Tipo de fixação de válvula	com rosca interna
Conexão pneumática 1	M7
Material da placa de conexão	Liga de alumínio