


base de solda PCBC-A-100

Código da peça: 197262

FESTO

Para bases múltiplas tipo MHA1-P...-PI e MHP1-P...-PI
Volume do pedido 100 peças



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	Com base para soldar
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	5 g
Tamanho da embalagem	100
Conexão elétrica	de 2 pinos
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-40 ... 115 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material do corpo	PA