


# cabo com conector KMH-0,5

Código da peça: 197263

FESTO

Para válvulas solenóide tipo MHA1-P...-HC/TC e MHP1-P...-HC/TC



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Faixa de tensão operacional c.c.	24 V
Classe de proteção	IP40 quando montado
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Peso do produto	4 g
Conexão elétrica	Soquete de 2 pinos
Comprimento do cabo	0,5 m
Tipo de fixação	Clipe
Cor do corpo	preto
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	POM
Informação sobre material, revestimento do cabo	PVC