

base de conexão MHP2-PR10-3

Código da peça: 197446

FESTO

Para válvulas semi-alinhadas tipo MHP2-...-HC/TC



Ficha técnica

Característica	Valor
Número máximo de posições de válvula	10
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tipo de fixação da placa de conexão	com furo passante com trilho DIN
Tipo de fixação de válvula	com rosca interna
Conexão pneumática 1/33	M7
Conexão pneumática 3/11	M7
Material da placa de conexão	Liga de alumínio