

Secador de ar por membrana LDM-1/2-D-MAXI-600


Número código: 197510

FESTO

para ar comprimido seco e limpo.

Produto a ser descontinuado. Disponível até 2006

Atenção: É imprescindível a pré-filtragem do ar de serviço com filtro coalescente 0,01µm (partícula residual < 0,1µm, conteúdo residual de óleo < 0,1 mg/m³) para o funcionamento perfeito do dispositivo por longo período !



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Maxi
Série	D
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Princípio construtivo	Secador de membrana
Pressão de entrada 1	3 ... 8,5 bar
Vazão nominal padrão	600 l/min
Meio operacional	Classe de qualidade do ar 1:7:1 conforme ISO 8573-1
Redução do ponto de orvalho à pressão	13 °C
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura de armazenamento	-20 ... 55 °C
Temperatura do meio	5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	5 ... 50 °C
Peso do produto	1.850 g
Tipo de fixação	Opcional: Montagem na tubulação com acessórios
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	G1/2
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS
Informação sobre material do corpo	Injetados de zinco
Informação sobre material do copo	Liga de alumínio por meio de laminação