

# Secador de ar por membrana LDM-D-MAXI-1000

Número código: 197520

FESTO

sem placas de conexão roscada com pino roscado FRB, para ar comprimido seco e limpo.

Produto a ser descontinuado. Disponível até 2006

Atenção: É imprescindível a pré-filtragem do ar de serviço com filtro coalescente 0,01µm (partícula residual < 0,1µm, conteúdo residual de óleo < 0,1 mg/m³) para o funcionamento perfeito do dispositivo por longo período !



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Maxi
Série	D
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Princípio construtivo	Secador de membrana
Pressão de entrada 1	3 ... 8,5 bar
Vazão nominal padrão	1.000 l/min
Meio operacional	Classe de qualidade do ar 1:7:1 conforme ISO 8573-1
Redução do ponto de orvalho à pressão	13 °C
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura de armazenamento	-20 ... 55 °C
Temperatura do meio	5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	5 ... 50 °C
Peso do produto	1.600 g
Tipo de fixação	com acessórios
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS
Informação sobre material do corpo	Injetados de zinco
Informação sobre material do copo	Liga de alumínio por meio de laminação