

# tubo espiral PUN-6X1-S-1-BL

Código da peça: 197590

FESTO

Altamente flexível, grande resistência à hidrólise



## Ficha técnica

| Característica                                | Valor   |
|---|---|
| Comprimento do trabalho                       | 1 m   |
| Diâmetro externo                              | 6 mm  |
| Comprimento do bloco                          | 0,344 m   |
| Diâmetro interno                              | 4 mm  |
| Diâmetro da bobina                            | 46 mm   |
| Quantidade de enrolamentos                    | 23  |
| Pressão de trabalho dependente da temperatura | -0,95 ... 10 bar  |
| Autorização                                   | TÜV   |
| Órgão emissor do certificado                  | B 013277 0506 00  |
| Meio operacional                              | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:]   |
| Conformidade LABS                             | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura ambiente                          | -35 ... 60 °C   |
| Peso do produto                               | 51 g  |
| Conexão pneumática                            | para conexão para tubos com diâmetro externo de 6mm<br>para espigão com diâmetro interno de 4mm com porca<br>para espigão com diâmetro interno de 4mm |
| Cor   | azul  |
| Dureza Shore                                  | D 52 +/-3   |
| Material da tubulação                         | TPE-U(PU)   |