

tubo espiral PUN-6X1-S-6-BL

Código da peça: 197592

FESTO

Altamente flexível, grande resistência à hidrólise



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento do trabalho | 6 m |
| Diâmetro externo | 6 mm |
| Comprimento do bloco | 1,214 m |
| Diâmetro interno | 4 mm |
| Diâmetro da bobina | 46 mm |
| Quantidade de enrolamentos | 168 |
| Pressão de trabalho dependente da temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Autorização | TÜV |
| Órgão emissor do certificado | B 013277 0506 00 |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:] |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -35 ... 60 °C |
| Peso do produto | 350 g |
| Conexão pneumática | para conexão para tubos com diâmetro externo de 6mm para espigão com diâmetro interno de 4mm com porca para espigão com diâmetro interno de 4mm |
| Cor | azul |
| Dureza Shore | D 52 +/-3 |
| Material da tubulação | TPE-U(PU) |