

tubo espiral PUN-8X1,25-S-6-SW

Código da peça: 197610

FESTO

Altamente flexível, grande resistência à hidrólise



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento do trabalho	6 m
Diâmetro externo	8 mm
Comprimento do bloco	0,904 m
Diâmetro interno	5,7 mm
Diâmetro da bobina	60 mm
Quantidade de enrolamentos	87
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 10 bar
Autorização	TÜV
Órgão emissor do certificado	B 013277 0506 00
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:]
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Peso do produto	440 g
Conexão pneumática	para conexão para tubos com diâmetro externo de 8mm para espigão com diâmetro interno de 6mm com porca para espigão com diâmetro interno de 6mm
Cor	preto
Dureza Shore	D 52 +/-3
Material da tubulação	TPE-U(PU)