

# porca de aperto MCK-PK-13

Código da peça: 206504

FESTO

Versão metálica.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Rosca interna M22x1
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0 ... 1 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	0 ... 10 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0 ... 145 psi
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Conexão pneumática 1	para espigão com diâmetro interno de 13mm com porca
Material da porca de união	Liga de alumínio forjado anodizado
Observações sobre material	Conforme RoHS