


bloco distribuidor FR-8-1/4

Código da peça: 2078

FESTO

para distribuição de ar comprimido.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	11,5 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	0 ... 16 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque de aperto nominal	14 Nm
Tolerância para torque nominal de aperto	± 20 %
Peso do produto	230 g
Número de saídas	8
Número de conexões de alimentação	1
Conexão pneumática 1	Rosca interna G1/2
Conexão pneumática 2	Rosca interna G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Injetados de alumínio