


distribuidor giratório

GF-1/4

Código da peça: 2094

FESTO

com uma alimentação de ar comprimido fixa e quatro saídas giratórias



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	11,5 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Rotação máxima	300 1/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Conexão pneumática 1	Rosca externa G1/4
Conexão pneumática 2	Rosca interna G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS