



# válvula reguladora de fluxo unidirecional GR-1/4

Código da peça: 2101

FESTO

Vazão ajustável em um único sentido do fluxo.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função reguladora de fluxo
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Elemento de ajuste	Parafuso recartilhado
Tipo de fixação	Montagem na tubulação
Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento	370 l/min
Vazão nominal padrão na direção de retenção	150 l/min
Pressão de trabalho	0,5 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-20 ... 75 °C
Material do corpo	Liga de alumínio
Posição de instalação	Nos dois lados
Vazão normal na direção da regulação 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	570 l/min
Vazão normal no sentido sem retenção 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	340 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-20 ... 75 °C
Peso do produto	80 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do parafuso de regulação	Aço galvanizado