


válvula reguladora de fluxo unidirecional GR-3/4

Código da peça: 2103

FESTO

Vazão ajustável em um único sentido do fluxo.



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função reguladora de fluxo
Conexão pneumática 1	G3/4
Conexão pneumática 2	G3/4
Elemento de ajuste	Parafuso recartilhado
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal com furo passante
Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento	3.300 l/min
Vazão nominal padrão na direção de retenção	4800 l/min
Pressão de trabalho	0,3 ... 15 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Material do corpo	Liga de alumínio
Posição de instalação	Nos dois lados
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Peso do produto	938 g
Observações sobre material	Conforme RoHS