

placa com colchão de ar ATBT-100-1500

Código da peça: 2109872

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Dimensões | 100 |
| Comprimento do mancal | 1.500 mm |
| Posição de instalação | Horizontal |
| Tipo de fixação | com elementos de fixação auxiliar |
| Conexão pneumática | G1/4 |
| Pressão de trabalho | ≤ 2 bar |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [1:4:1] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Não permite operação com lubrificação |
| Temperatura ambiente | 10 ... 50 °C |
| Temperatura do meio | 10 ... 50 °C |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 |
| Peso do produto por comprimento | 3,6 kg/m |
| Dureza Shore | D 80 +/- 5 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Carga máx. da superfície durante a operação | 400 kg/m ² |
| Repetibilidade da distância de trabalho | ±10 µm |
| Planicidade, ajustada | 60 µm |
| Planicidade, montada | 110 µm |