

porca de aperto MCK-PK-9-KU

Código da peça: 211293

FESTO

Versão de polímero.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Rosca interna M16x1
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0 ... 1 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	0 ... 10 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0 ... 145 psi
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Conexão pneumática 1	para espigão com diâmetro interno de 9mm com porca
Material da porca de união	POM
Observações sobre material	Conforme RoHS