


# tubo flexível reforçado P-6-BL

Código da peça: 2231

Produto a ser descontinuado

[Produto será descontinuado. Disponível até 2018. Produto alternativo no Support Portal.](#)

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	13 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	45 mm
Diâmetro interno	6 mm
Raio de curvatura mínimo	20 mm
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 16 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...] ]
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Peso do produto por comprimento	0,144 kg/m
Conexão pneumática	für Stecktülle Innen-Ø 6 mm
Cor	azul
Dureza Shore	A 68 +/- 5
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS
Informação sobre material, tubo flexível	NBR