

tubo flexível reforçado P-19-SW

Código da peça: 2235

Produto a ser descontinuado

[Produto será descontinuado. Disponível até 2018. Produto alternativo no Support Portal.](#)

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	31 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	200 mm
Diâmetro interno	19 mm
Raio de curvatura mínimo	60 mm
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 16 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:...]]
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Peso do produto por comprimento	0,649 kg/m
Conexão pneumática	für Stecktülle Innen-Ø 19 mm
Cor	preto
Dureza Shore	A 71 +/- 5
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS
Informação sobre material, tubo flexível	EPDM SBR