

Tubo flexível de plástico PL-4-NT

Código da peça: 2236

FESTO

para conectores CK e N (aprovado para a indústria alimentícia).
A pressão máxima é admitida na temperatura máxima.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	6,2 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	22,5 mm
Diâmetro interno	4 mm
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 9 bar
Meio operacional	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Aprovação para uso na indústria alimentícia	FDA 2002/72/EG
Temperatura ambiente	-30 ... 60 °C
Autorização	TÜV
Peso do produto por comprimento	0,016 kg/m
Cor	natural
Dureza Shore	D 42 +/-3
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS
Informação sobre material, tubo flexível	PE