


# unidade de alimentação

## CACN-3A-1-5

Código da peça: 2247681  
Produto a ser descontinuado

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2022. Produto alternativo no Support Portal..



### Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	40 mm
Altura	130 mm
Comprimento	115 mm
Posição de instalação	Convecção livre
Alimentação primária	Fase única
Corrente de entrada	0,9 - 1,65 A
Tensão de saída nominal c.c.	24 V
Corrente da saída nominal	5 A
Faixa de tensão de entrada c.a.	100 ... 240 V
Buffer de dados durante falha de abastecimento de energia	110 ms
Frequência da rede	45 ... 65 Hz
Autorização	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-40 ... 85 °C
Umidade relativa do ar	95 %
Classe de proteção	IP20
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Peso do produto	600 g
Tipo de fixação	com trilho DIN
Observações sobre material	Conforme RoHS