

conjunto de montagem axial EAMM-A-D60-60H-S1

Código da peça: 2256697

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque de acionamento sem carga	1 Nm
Torque transferível	17 Nm
Peso do produto	1.250 g
Código da interface do atuador	D60A D60B
Código da interface do motor in	60H
Observações sobre material	Conforme RoHS