

conjunto de montagem axial EAMM-A-P10-38A-67A

Código da peça: 2297644
Produto a ser descontinuado

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.

Produto será descontinuado. Disponível até 2026. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque transferível	12,5 Nm
Peso do produto	230 g
Código da interface do atuador	P10-38A
Código da interface do motor in	67A
Código da interface do corpo do acoplamento	38A
Observações sobre material	Conforme RoHS