

conjunto de montagem axial EAMM-A-P6-38A-40G

Código da peça: 2297645

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque transferível	6,5 Nm
Peso do produto	190 g
Código da interface do atuador	P6-38A
Código da interface do motor in	40G
Código da interface do corpo do acoplamento	38A.2
Observações sobre material	Conforme RoHS