


compensador de momento DARD-L1-40-M

Código da peça: 2349277

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|----------------------------------|
| Dimensões | 40 |
| Desvio radial +/- | 2,5 mm |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 – Resistência à corrosão baixa |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Carga máxima admissível de longa duração na direção da força +/- | 2.000 N |
| Peso do produto | 580 g |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do adaptador | Aço galvanizado |
| Material do pino de montagem | Aço |
| Material da bucha | Aço galvanizado |
| Material da junta | Aço galvanizado |
| Material dos parafusos | Aço revestido |