

conector fêmea KDV-PK-2

Código da peça: 244937

FESTO

para união para tubo flexível múltipla de tubos de polímero flexíveis
NW 2, 3 e 4.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	1,5 mm
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:~:]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Conexão pneumática	para tubos com diâmetro externo de 3 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS