


Atuador convencional

DGS-25-25

Código da peça: 2469
Produto a ser descontinuado

FESTO

Atuador de dupla ação, execuções sem amortecimento de fim de curso
Produto será descontinuado. Disponível até 2016. Produto alternativo no Support Portal.



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	25 mm
Diâmetro do êmbolo	25 mm
Amortecimento	Sem amortecimento
Detecção de posição	Sem
Variantes	Haste do êmbolo unilateral
Pressão de trabalho	1 ... 12 bar
Modo de operação	de dupla ação
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Força teórica a 6 bar, retorno	247 N
Força teórica a 6 bar, avanço	295 N
Conexão pneumática	G1/8