


válvula borboleta higiênica VZFB-SZ-2"-TT-V2V2V

Código da peça: 2472679
Produto a ser descontinuado

FESTO

Diâmetro nominal 2", com rosca, SMS 1145, FPM, material 1.4301.
Produto será descontinuado. Disponível até 2022. Produto alternativo
no Support Portal..



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Princípio construtivo | Válvula de disco de 2 vias |
| Tipo de acionamento | manual |
| Princípio de vedação | não temperado |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Tipo de fixação | Montagem na tubulação |
| Conexão da válvula de processo | Rosca externa/rosca externa |
| Diâmetro nominal DN | 2" |
| Sentido do fluxo | reversível |
| Pressão nominal da válvula de processo | 10 |
| Torque de acionamento | 14 Nm |
| Com base na norma padrão | SMS 1145 |
| Meio | Água Fluidos neutros |
| Temperatura do meio | -15 ... 140 °C |
| Observações sobre material | Contém substâncias com LABS Conforme RoHS |
| Apropriado para indústria de alimentos | Vide informações sobre materiais complementares |
| Material do corpo | Aço alta liga, inoxidável |
| Informação sobre material, corpo | 1.4301 |
| Material do disco | Aço alta liga, inoxidável |
| Informação sobre material, disco | 1.4301 |
| Material do eixo | Aço alta liga, inoxidável |
| Informação sobre material, eixo | 1.4301 |
| Peso do produto | 2.000 g |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 3 – Resistência à corrosão alta |